


Rubans

Nos rubans sont utilisés pour multiples usages: filtres automobiles, aérospatiaux; filtres ménagers, industriels; appareils électroniques; bandes test de diagnostique, filtres de perfusion et transfusion pour le médical.

Caractéristiques des produits

Lisière

Les tissus à une ou plusieurs couches peuvent être coupés à chaud ou par ultrason en forme de ruban.



Coupée à chauc

- Lisière soudées, fermées
- Pour tous types de tissu, sauf PTFE
- Largeur de 8 mm à 2400 mm










DOWNLOADS



Coupée aux ultrasons

- Lisière fermée sans bord
- Largeur de 4 mm à 700 mm
- PA/PP/PET avec une ouverture de maille < 280 μ

m

Confection



- Les rubans avec une largeur allant jusqu'à 300 mm sont enroulés autour de disques en polyester qui ont un trou carré de 30 x 30 mm en leur milieu et qui ont un diamètre extérieur de 61 mm
- Les rubans peuvent aussi être enroulés sur demande sur des anneaux ABS qui ont un diamètre intérieur de 76 mm
- Les rubans plus larges que 300 mm sont enroulés sur
 des tubes en polystyrène qui ont un diamètre intérieur de
 76 mm
- Selon le tissu, la technique de coupe, le mandrin et la largeur du ruban, la longueur les rouleaux peuvent atteindre approximativement 500 m long

Emballage et étiquetage



- Les rubans peuvent être empaquetés dans des sacs PE qui sont fermés à l'aide d'une soudure
- Les rubans réalisés à partir de tissu SEFAR
 MEDIFAB possèdent un double emballagec



- L'étiquette contient les informations suivantes:
 - fabricant
 - matériau
 - dimensions (diamètre en mm longueur en
 m) ou nombre de pièces
 - date de fabrication
 - numéro de commande
 - numéro de rouleau

Vos avantages

- Des lisières qui ne s'effilochent pas
- Peuvent être utilisés pour le médical (SEFAR MEDIFAB, double sac)
- Différents types de rouleaux sont disponibles
- Traçabilité (étiquette)

Pour des applications des rubans spécifiques à l'industrie, voir les liens suivants:




















Pour plus d'informations et des échantillons de tissus, veuillez sélectionner l'option de contact préférée sur la droite.

Locations



Sefar AG

Töberstrasse 4 9425 Thal – Switzerland Phone: +41 71 898 5700 Fax: +41 71 886 3504

E-Mail



Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12 9410 Heiden Switzerland Phone: +41 71 898 5700

Fax: +41 71 898 5721

E-Mail