

# Secadores de Leite Fluidizado

A Sefar é uma das maiores fabricantes de bolsas prontas para secadores de leite fluidizado, filtros e acessórios.



## Características do Produto

### Soluções de filtro Sefar para secador de leite fluidizado

A tecnologia de leite fluidizado é utilizada em muitas aplicações, como o processo de formulação na indústria farmacêutica ou a produção de pós químicos finos por mistura, aglomeração, granulação, colagem, medição, revestimento ou micronização. Nos últimos 25 anos, a Sefar se concentrou em reatores menores usados na indústria química, alimentícia e farmacêutica, onde as bolsas de leite fluidizado (FBDB) são comumente usadas. Juntamente com os principais fabricantes de equipamentos, como a Glatt ou a Bosch Hüttlin, a Sefar desenvolveu os mais altos padrões de qualidade disponíveis no mercado..

Muitos recursos que melhoram a segurança e o desempenho dos secadores de leite fluidizado foram introduzidos até agora:

- Costuras soldadas únicas para perda mínima de partículas
- Tecido de filtro específico ATEX junto com teste de condutividade elétrica em bolsas acabadas para evitar explosão devido a descargas eletrostáticas
- Rotulagem personalizável exclusiva para uma excelente rastreabilidade e identificação
- Vários projetos de tampa usados em diferentes modelos de equipamentos
- Todas as opções de saia disponíveis para fácil instalação (cordão, zíper etc.)

Quer os nossos clientes trabalhem com spray de topo ou de fundo, mangas simples ou multitubos, bolsas de polvo ou de gorro, a Sefar é a melhor parceira para fornecer FBDB antiestático.

## DOWNLOADS

Folheto: Process Filtration (PDF 5300 kb)

### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Phone +41 71 898 5700  
Fax +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)


[Ir para conteúdo](#)

## Soluções de fabricação


A Sefar desenvolveu diversos recursos que aprimoram a segurança e o desempenho dos secadores de leite fluidizado:

- Costuras soldadas para uma perda mínima de partículas
- Teste de condutividade elétrica em bolsas finalizadas evitando explosões devido a descargas estáticas
- Rótulos personalizados, contribuindo para a eficiência da rastreabilidade e da identificação

### Capa em cone




### Bolsa para secador de leite fluidizado



Twin shaker or D-type FBDB

### Capa plana



Os secadores de leite fluidizado são utilizados para secagem, aglomeração ou revestimento. A Sefar é uma das principais fabricantes de filtros personalizados neste setor, tornando-nos a parceira perfeita para suas peças de reposição.

#### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Phone +41 71 898 5700  
Fax +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Ir para conteúdo](#)

---

---

## Soluções de filtro Sefar para OEM

Nossos produtos atendem às necessidades específicas dessas aplicações de filtragem e estão funcionando com sucesso em todo o mundo em todas as marcas conhecidas de marcas de secador de leite fluidizado e OEMs, tais como:

---

Glatt	GEA (Aeromatic)	Powrex	Fluid Air
-------	--------------------	--------	-----------

---

Freund Vector	Oystar Hüttlin (Bosch)	Bectochem Lödige	FPS (Foodpharmasystems)
------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

---

O'Hara Technologies	Romaco (Innojet)	Diosna	Tapasya
------------------------	---------------------	--------	---------

---

## Tecnologia de tecido

Os tecidos multifilamento especiais antiestáticos são adequados principalmente para produtos na aplicação exigente de secadores de leite fluidizado.

Os tecidos Sefar são projetados para um equilíbrio perfeito entre a retenção eficiente de partículas e a alta produtividade. A linha de tecidos garantem dissipação estática perfeita.

### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Phone +41 71 898 5700  
Fax +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Ir para conteúdo](#)



SEFAR TETEX MULTI  
07-65-180 WA PHARMA



SEFAR TETEX MULTI  
03-110-168 WA PHARMA



SEFAR TETEX MULTI  
07-100-150 WA PHARMA

### Produtos feitos especialmente para a indústria científica

A Sefar controla cada uma das etapas essenciais no processo de fabricação, desde a produção dos fios até os filtros prontos para uso, permitindo o rastreamento completo de todas as peças críticas. Nossa posição única de mercado em **ciências da vida** nos permite fornecer aos nossos clientes produtos que atendam a todos os níveis de qualidade e conformidades exigidos.

A Sefar tem aperfeiçoado seus processos de fabricação para atender às necessidades da indústria farmacêutica. Nossos filtros exclusivos em conformidade com a GMP são fabricados em nossa sala esterilizada seguindo suas rigorosas diretrizes.

Os clientes da Sefar podem escolher entre três diferentes níveis de qualidade para atender perfeitamente às suas necessidades em termos de custo-benefício.

As principais características ao escolher o nosso nível PHARMA GMP:

- EC 1935/2004
- EU 10/2011
- GMP EC 2023/2006 or cGMP
- FDA CFR 177

#### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Phone +41 71 898 5700  
Fax +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Ir para conteúdo](#)



- ISO 9001
- Condutividade testada
- ATEX Directive 2014/34/EU & TRGS 727
- Embalagens individuais
- Opções de rotulagem
- Rastreabilidade



**CONTATO**

- Contato local
- Formulário de contato

**Sefar AG**

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Phone +41 71 898 5700  
Fax +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Ir para conteúdo](#)

**Enviar email**

Por favor contacte-nos para mais informações:  
Tel. CH: +41 71 898 5700

**Locations****Sefar AG**

Töberstrasse 4  
9425 Thal – Switzerland  
Phone: +41 71 898 5700  
Fax: +41 71 886 3504

■ **E-Mail**

**Sefar AG**

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland  
Phone: +41 71 898 5700  
Fax: +41 71 898 5721

■ **E-Mail**

**Sefar AG**

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Phone +41 71 898 5700  
Fax +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Ir para conteúdo](#)